

**Estrattori per viti rotte con doppio tagliente e contropunta, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082861 3
GTIN	4049002020896
Classe articolo	04D

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

Uso:

Per filettatura sia destra che sinistra.

Per :

Acciaio temprato. Adatto per filettatura sia a destra che a sinistra.

Nota:

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Ø preforatura: 6,4 mm

Per viti / bulloni: M10 – M12

per: Acciaio temprato

Descrizione tecnica

Per viti / bulloni	M10 – M12
Ø Preforatura	6,4 mm
Modello	3
Per	Acciaio temprato
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte