

**Estrattori per viti rotte con doppio tagliente e contropunta, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082861 5
GTIN	4049002020919
Classe articolo	04D

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio tenace al cromo-vanadio. Gli spigoli vivi delle scanalature si agganciano saldamente alla vite, svitandola. Con quadro per l'azionamento mediante giramaschi e simili.

**Uso:**

**Per filettatura sia destra che sinistra.**

**Per :**

Acciaio temprato. Adatto per filettatura sia a destra che a sinistra.

**Nota:**

Filettatura UNF e UNC disponibile su richiesta.

Ø preforatura: 11,1 mm

Per viti / bulloni: M16 – M20

per: Acciaio temprato

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura	11,1 mm
Per viti / bulloni	M16 – M20
Modello	5
Per	Acciaio temprato
Tipo di prodotto	Estrattori per viti rotte