



Strettoio a vite, Apertura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861600 300
GTIN	4008158035819
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio con asta a filettatura trapezoidale e piattello di pressione inclinabile fino a 30°. Invertendo l'arco scorrevole lo strettoio può essere utilizzato per **lavori di espansione** (pressione verso l'esterno).

Uso:

Pressione di serraggio massima fino a ca. 7500 N.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	28x11 mm
Apertura	300 mm
Peso	2,4 kg
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Tassello di spinta

861605