



## Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861310 500
GTIN	4008158007625
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile. Orientabile fino a 35°.

#### Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 22000 N.**

### Descrizione tecnica

Profondità arco	175 mm
Sezione trasversale della guida	40×20 mm

Apertura	500 mm
Peso	6,7 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

---

## Accessori

Mandrino con traversino e cappuccio a pressione	861340
Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio	861130