

Ansell
Paio di guanti HyFlex® 11-738, Misure guanti: 8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094567 8
GTIN	10076490448957
Classe articolo	04P

Descrizione
Esecuzione:

HyFlex® 11-738. La tecnologia FORTIX™ prolunga la durata del guanto antitaglio grazie alla piega del pollice rinforzata. Il rivestimento in PU a base d'acqua e nitrile, grazie alla buona presa, è particolarmente adatto per la manipolazione di vetro piano e altri componenti affilati, anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	PU, nitrile
Campo di impiego	Universale
Colore	nero / grigio
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio