

Ansell

Paio di guanti HyFlex® 11-738, Misure guanti: 7



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094567 7 |
| GTIN | 10076490448940 |
| Classe articolo | 04P |

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-738. La tecnologia FORTIX™ prolunga la durata del guanto antitaglio grazie alla piega del pollice rinforzata. Il rivestimento in PU a base d'acqua e nitrile, grazie alla buona presa, è particolarmente adatto per la manipolazione di vetro piano e altri componenti affilati, anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Misure guanti da lavoro | 7 |
| Tipo di guanto | Guanti antitaglio |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Materiale supporto | INTERCEPT™ |
| Rivestimento | PU, nitrile |
| Campo di impiego | Universale |
| Colore | nero / grigio |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |