

# uvex

## Paio di guanti uvex phynomic C5, Misure guanti: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094548 9
GTIN	4048612051719
Classe articolo	04U

### Descrizione

#### Esecuzione:

uvex phynomic C5 Guanto antitaglio leggero e sensibile con rivestimento polimerico idrorepellente e flessibile a base d'acqua. Ottima presa in ambiente di lavoro asciutto e leggermente umido. Adatto all'utilizzo con pelle sensibile (dermatologicamente testato).

**uvex phynomic Serie.** Guanto antitaglio particolarmente leggero e flessibile per una buona indossabilità. Ideale

per attività per cui è richiesta un'elevata sensibilità. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

---

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	Poliammide, HPPE
Rivestimento	Nitrile
Campo di impiego	Precisione
Colore	grigio / blu
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio