

# uvex

## Paio di guanti uvex D500 foam, Misure guanti: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094558 7
GTIN	4048612051764
Classe articolo	04W

### Descrizione

#### Esecuzione:

uvex D500 foam. Guanto antitaglio robusto con tecnologia uvex Bamboo TwinFlex® brevettata per elevata flessibilità, buona indossabilità e protezione sicura dalle ferite da taglio. Rivestimento leggermente ruvido per un'elevata resistenza all'abrasione e una maggiore durata. Per aree di lavoro asciutte o leggermente umide.

**uvex 500 Serie.** Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42D
Materiale supporto	Poliammide, viscosa di bambù, acciaio, Dyneema® Diamond
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	antracite/lime
Peso	71 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio