



Paio di guanti KryTech 582, Misure guanti: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094556 7
GTIN	3245425824177
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 582. Guanto antitaglio con speciale rivestimento Grip&Proof in nitrile che garantisce una buona idrorepellenza e un'ottima presa quando si maneggiano oggetti oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Clase de protección frente a cortes: D

Cut protection class: D

Viiltosuojaluokka: D

Classe de protection anti-coupure: D

Vágásvédelmi kategória: D

Categoria di protezione antitaglio: D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

EN 388:2016: 4X43D

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
EN 388:2016	4X43D
Materiale supporto	PEHD
Rivestimento	Nitrile
Campo di impiego	Universale
Colore	nero / grigio
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio