

**Honeywell****Paio di guanti Diamond Black Skin B, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094498 10     |
| GTIN            | 3603835657233 |
| Classe articolo | 09A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Diamond Black Skin B. Il guanto antitaglio è dotato di un rivestimento in schiuma di nitrile con finitura speciale per una buona presa e la massima libertà di movimento delle dita, con un affaticamento minimo. **Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.** Ideali per i lavori in ambienti leggermente oleosi.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B  
privo di siliconi: sì

## Descrizione tecnica

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| privo di siliconi                  | sì                 |
| Misure guanti da lavoro            | 10                 |
| Tipo di guanto                     | Guanti antitaglio  |
| Categoria di protezione            | Categoria II       |
| Caratteristiche guanti             | Privi di silicone  |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G                |
| EN 388:2016                        | 4X42B              |
| Materiale supporto                 | Dyneema®           |
| Rivestimento                       | Schiuma di nitrile |
| Campo di impiego                   | Universale         |
| Colore                             | nero               |
| Categoria di protezione antitaglio | B                  |
| Tipo di prodotto                   | Guanti antitaglio  |