

**Nastro biadesivo per specchi, Modello: 4952****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 083783 4952   |
| GTIN            | 4063565115653 |
| Classe articolo | 08M           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **tesafix® 4952** è un nastro biadesivo in PE espanso con colla acrilica. Immediato potere adesivo e una forte aderenza che dura a lungo. Molto resistente al taglio e alla trazione, nonché alle alte temperature e all'invecchiamento. Ideale per **l'incollaggio di specchi**.

**Uso:**

Per il fissaggio duraturo o il montaggio di componenti interni su superfici lisce.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

**Descrizione tecnica**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Spessore                         | 1,15 mm |
| Lunghezza                        | 5 m     |
| Denominazione originale prodotto | 4952    |
| Colore                           | bianco  |
| Larghezza                        | 19 mm   |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale supporto                    | Espanso PE                        |
| Tipo di nastro adesivo                | su due lati                       |
| Resistente ad alte temperature fino a | 80 °C                             |
| Temperatura di immagazzinamento       | 15 - 35 °C                        |
| Particolarità                         | resistente alle sostanze chimiche |
| Particolarità                         | resistente all'umidità            |
| Particolarità                         | resistente al taglio              |
| Particolarità                         | Resistente ai raggi UV            |
| Elasticità                            | 200 %                             |
| Massa adesiva                         | Acrilato modificato               |
| Materiale copertura                   | Carta                             |
| Umidità dell'aria magazzino           | 50 - 70 %                         |
| Applicazione                          | Attaccare                         |
| Applicazione                          | Montaggio                         |
| Forza adesiva su acciaio              | 6,5 N/mm                          |
| Tipo di prodotto                      | Nastro adesivo                    |