



Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Campo di misura: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418746 200
GTIN	2050001949691
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD molto ampio ed estremamente nitido. Altezza cifre 8 mm. Con preset (preimpostazione della misura). Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria inclusa n. articolo 081560 Dimensione CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948 Dim. USB2. Ponte di appoggio.

Descrizione tecnica

Altezza cifre display LCD	8 mm
Taratura	A1
Limite di errore	0,02 mm
Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Numero di batterie contenute	1
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Lettura	0,0005 pollici

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Risoluzione	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2