



## Estrattore a tre bracci, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880130 6
GTIN	4021176006203
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

#### Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 220 - 650 mm

Apertura interna: 290 - 740 mm

Prof. di serraggio fino a: 200 mm

Potenza: 20 t

### Descrizione tecnica

Apertura esterna	220 - 650 mm
Apertura interna	290 - 740 mm

Potenza	20 t
Prof. di serraggio fino a	200 mm
Numero di ganci	3
Esagono esterno	41 mm
Coppia max.	650 Nm
Peso	25 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci

## Accessori

Asta idraulica Modello 2	880170 2
Ricambi per estrattori due bracci Modello 3/200 mm	880200 3/200
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 3/200 mm	880220 3/200
Ricambi prolungati per estrattori tre bracci Modello 4/500 mm	880320 4/500