

**Giacca impermeabile Voss, nero, Taglia unisex: M****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091915 M
GTIN	7040051269417
Classe articolo	09L

Descrizione**Esecuzione:**

L'abbigliamento impermeabile classico in tessuto PU antivento e idrorepellente con tecnologia Helox+ offre una protezione completa contro gli agenti atmosferici. Comfort supplementare grazie al leggero materiale stretch Helox+, anche in caso di utilizzo prolungato. Elementi a riflessione per una maggiore visibilità.

Giacca impermeabile con parte posteriore allungata e cappuccio stivabile con cordoncino.

- **Chiusura lampo anteriore.**
- **Due tasche diagonali con patella.**
- **Orlo con cordoncino.**
- **Polsini con regolazione mediante bottoni a pressione.**

Norma:

L'abbigliamento impermeabile classico in tessuto PU antivento e idrorepellente con tecnologia Helox+ offre una protezione completa contro gli agenti atmosferici. Comfort supplementare grazie al leggero materiale stretch Helox+, anche in caso di utilizzo prolungato. Elementi a riflessione per una maggiore visibilità.

Giacca impermeabile con parte posteriore allungata e cappuccio stivabile con cordoncino.

- **Chiusura lampo anteriore.**
- **Due tasche diagonali con patella.**
- **Orlo con cordoncino.**
- **Polsini con regolazione mediante bottoni a pressione.**

Norma:

EN 343

Norma: EN 343

Descrizione tecnica

Serie	Voss
Taglia unisex	M
Genere	Unisex
Composizione del tessuto	100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	170 g/m ²
Lavaggio	Colorati 40 °C
Colore	nero
Norma	EN 343
Tipo di prodotto	Giacca impermeabile