



## Estrattore con staffa di serraggio laterale, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881200 3
GTIN	4021176028403
Classe articolo	83U

### Descrizione

**Esecuzione:**

Superfici di presa speciali sui bracci che consentono uno sblocco del cuscinetto in abbinamento a una staffa di serraggio (n. art. 881180).

**Uso:**

Per l'estrazione di ruote dentate, pignoni, braccio comando sterzo, ecc.

Apertura esterna: 50 - 150 mm

Prof. di serraggio fino a: 140 mm

Potenza: 7,5 t

### Descrizione tecnica

Apertura esterna	50 - 150 mm
Potenza	7,5 t
Prof. di serraggio fino a	140 mm
Coppia max.	175 Nm
Esagono esterno	24 mm

Numero di ganci	2
Peso	3,16 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci