

**Salopette alta visibilità Plaline, giallo / zinco, Taglia DE: 90****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091778 90
GTIN	4030913942735
Classe articolo	06I

Descrizione**Esecuzione:**

Salopette catarifrangente in tessuto misto.

- **Tasca sulla coscia superiore con pateletta e chiusura a strappo.**
- **Tasca sulla pettorina con pateletta e chiusura a strappo, ulteriore tasca sulla pettorina con chiusura lampo.**
- **Regolazione del girovita con bottone jeans.**
- **Bretelle con inserto elastico.**
- **Fibbia di sicurezza a clip sulle bretelle.**

Norma:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Nota:

La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette catarifrangente in arancione / zinco al n. art. 091779.

Norma: EN ISO 20471

Descrizione tecnica

Taglia DE	90
Genere	da uomo
Serie	Plaline
Composizione del tessuto	75% poliestere
Composizione del tessuto	25% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	290 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 40 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	pulizia non chimica
Asciugatura	non asciugare in asciugatrice
Stanghette	non stirare
Colore	giallo / zinco
Norma	EN ISO 20471
Tipo di prodotto	Salopette catarifrangente