



STEITZ SECURA

Calzatura alta con lacci nero VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092585 40
GTIN	4044348573082
Classe articolo	09C

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Stivale con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.

Scarpe di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO della serie SF con **protezione antiperforazione del tessuto**. Senza ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO®.

- **Suola esterna in TPU, Athletics ESD, nero.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092586.

Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Grado di protezione: S3

Materiale puntale protettivo: Alluminio

Resistenza antiperforazione: Tessuto

Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S3
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Colore	nero
Numero di scarpa UE	40
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Genere	Unisex
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza