



Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880960 5
GTIN	4021176850684
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull'apertura necessaria. L'elemento da estrarre viene smontato **a forza, evitando** che i bracci di presa **saltino o si spostino**.

Per estrazioni esterne **e** interne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.

Apertura esterna: 30 - 350 mm

Apertura interna: 300 - 425 mm

Profondità di serraggio: 50 mm

Prof. di serraggio fino a: 275 mm

Potenza: 10 t

Descrizione tecnica

Prof. di serraggio fino a	275 mm
Apertura interna	300 - 425 mm

Profondità di serraggio	50 mm
Apertura esterna	30 - 350 mm
Potenza	10 t
Esagono esterno	27 mm
Numero di ganci	3
Coppia max.	300 Nm
Peso	13,485 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci