

**Calzatura alta con lacci nero VD 3800 SST ESD, S2 NB, Numero di scarpa UE: 41****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092665 41
GTIN	4044348590836
Classe articolo	09C

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza con tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza.

- **Tomaia in microfibra liscia e ultraleggera.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS SST con **ammortizzazione nella zona del tallone SECURE VARIO®** e **suola esterna Perbunan resistente al calore (fino a ca. 220 °C) e particolarmente antiscivolo (SST: STEITZ SURE STEP).**

- **Suola esterna Perbunan Athletic ESD, grigio argento.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092666. Comprende l'elemento smorzatore (rosso e verde)

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S2
Colore	nero
Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Numero di scarpa UE	41
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza