



Estrattori regolabili



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	881100
GTIN	4021176459559
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con le spine di fissaggio autobloccanti, l'apertura e la profondità di serraggio possono essere personalizzate. Grazie alla particolare struttura, l'estrattore è autoserrante e può essere maneggiato con facilità. Campo di apertura estremamente ampio grazie al montaggio variabile dei bracci dell'estrattore (vedi figure).

Apertura esterna: 6 - 100 mm

Prof. di serraggio fino a: 85 mm

Potenza: 1 t

Descrizione tecnica

Potenza	1 t
Apertura esterna	6 - 100 mm
Prof. di serraggio fino a	85 mm
Numero di ganci	2
Esagono esterno	13 mm

Peso	0,45 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci