

**Calzatura bassa nera/arancione VX 7500, S3 NB, Numero di scarpa UE: 38****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092670 38 |
| GTIN | 4044348534212 |
| Classe articolo | 09C |

Descrizione**Esecuzione:**

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.

- **Tomaia in morbida pelle fiore.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Dynamics (resistente al calore fino a ca. 220 °C).**
- **Puntale rinforzato.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092671. Comprende l'elemento smorzatore (rosso e verde)

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|---------------|
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C |
|-----------------------|---------------|

| | |
|--|---|
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C |
| Numero di scarpa UE | 38 |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Resistenza antiperforazione | Acciaio |
| Grado di protezione | S3 |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio |
| Colore | nero / arancio |
| Caratteristica | Ammortizzazione Vario® |
| Genere | da uomo |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |