



## Calzatura alta con lacci nero/arancione VX 7600, S3 NB, Numero di scarpa UE: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092680 40
GTIN	4044348506301
Classe articolo	09C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e tecnologia VARIO Multiflex®.

- **Tomaia in morbida pelle fiore.**
- **Fodera funzionale traspirante.**
- **Linguetta chiusa.**
- **Suola esterna Perbunan Dynamics (resistente al calore fino a ca. 220 °C).**
- **Puntale rinforzato.**
- **Sottopiede in vero cuoio.**
- **Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.**
- **Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092681. Comprende l'elemento smorzatore (rosso e verde)

### Descrizione tecnica

Isolamento dal freddo	fino a -20 °C
Numero di scarpa UE	40
Grado di protezione	S3
Colore	nero / arancio
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Resistenza antiperforazione	Acciaio
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna)	Oltre 200 °C
Caratteristica	Ammortizzazione Vario®
Genere	da uomo
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Stivali di sicurezza