



Chiave regolabile con impugnatura in bimateriale, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813722 250
GTIN	4003773082392
Classe articolo	83D

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Chiave regolabile bonderizzata, manici in multicomponente. **La scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Preso delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Lunghezza della bocca	30 mm
Apertura	0 - 52 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili

Accessori

Ganasce di protezione per chiavi regolabili 6 pezzi Dim. 250

813725 250