



Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 3-3/4HDpollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto a innesto reversibile.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza h	35 mm
Larghezza b	61 mm
Attacco	22×28 mm
Capacità di carico permanente	650 Nm
Numero di denti	60
Serie	735/65
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Interasse S	55 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	no
Tipo di prodotto	Cricco