

Scaffalatura elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990508 2000/1000
GTIN	4004514202581
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

Carico modulo: 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. base larghezza	1060 mm
Numero ripiani	5
Altezza scaffale	2000 mm
Numero di telai profilati	2
Scaffalatura	Elemento base
Profondità ripiano	600 mm
Profondità degli scaffali	600 mm
Larghezza ripiano	1000 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 400X600 mm	990581 400X600
Ripiano, zincato Larghezza×Profondità 1000X600 mm	990580 1000X600
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 500X600 mm	990581 500X600

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 200X600 mm

990581 200X600

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 300X600 mm

990581 300X600

Piedino di bloccaggio

990852