

Scaffalatura elemento aggiuntivo, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/1300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990510 2500/1300
GTIN	4004514217752
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 150 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

Carico modulo: 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Numero di telai profilati	1
Numero ripiani	6
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	1306 mm
Altezza scaffale	2500 mm
Profondità ripiano	600 mm
Profondità degli scaffali	600 mm
Larghezza ripiano	1300 mm
Carico massimo campo	1800 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 400X600 mm	990581 400X600
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 500X600 mm	990581 500X600
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 200X600 mm	990581 200X600

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 300X600 mm	990581 300X600
Ripiano, zincato Larghezza×Profondità 1300X600 mm	990580 1300X600
Piedino di bloccaggio	990852