

Scaffalatura elemento base, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990544 2000/1000
GTIN	4004514202857
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano** massimo di 250 kg per ripiano. Piani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a incastro.

Carico modulo: 1300 kg con un'altezza di 2000 mm, 1700 kg con un'altezza di 2500 mm, 2300 kg con un'altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

- **Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Utilizzabile da un lato grazie all'irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.**
- **La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Altezza scaffale	2000 mm
Numero ripiani	5
Numero di telai profilati	2
Scaffalatura	Elemento base
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1060 mm
Profondità ripiano	500 mm
Profondità degli scaffali	500 mm
Larghezza ripiano	1000 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	250 kg
Spessore ripiano	40 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Ripiano, zincato larghezza×Profondità 1000X500 mm	990582 1000X500
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 310X500 mm	990583 310X500
Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza × profondità 410X500 mm	990583 410X500

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 210X500 mm

990583 210X500

Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati Altezza ×
profondità 510X500 mm

990583 510X500

Piedino di bloccaggio

990852