

Garant**Coppia di ganasce di ricambio con viti per morsa da banco, Larghezza ganasce: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967145 140
GTIN	4045197613776
Classe articolo	91J

Descrizione**Esecuzione:**

Temprate in superficie, 1 lato **scanalato**, 1 lato **liscio**, reversibili.

Per:

Morsa a vite parallela **GARANT** n. art. 967110; 967130.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Tipo di superficie di serraggio	1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di fissaggio	foratura
Altezza	22 mm
Larghezza ganasce	140 mm
Distanza foro di fissaggio	115 mm
Profondità	14 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

