

BROCKHAUS | HEUER

Morsa parallela "Heuer-Front", con piastra girevole, Larghezza ganasce: 140mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967370 140
GTIN	2050002047730
Classe articolo	93Q

Descrizione**Esecuzione:**

Interamente in acciaio, forgiate – garantite e indistruttibili.

Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta robusta con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza ribaditi in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.

Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.

Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

Piastra girevole a 360° a regolazione continua e bloccabile in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

Descrizione tecnica

Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Larghezza ganasce	140 mm
Serie	Heuer Front

Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250
Piastra base per morsa	967330
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140