

BROCKHAUS | HEUER

## Morsa parallela "Heuer-Front", Larghezza ganasce: 100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967350 100
GTIN	2050002047631
Classe articolo	93Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Forgiatura interamente in acciaio: garanzia indistruttibile.**

**Apertura anteriore.** Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Mandrino robusto completamente zincato con **filettatura trapezoidale a due principi** per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile. Con prolunga dell'incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura. Ganasce scanalate e accuratamente temprate in superficie, non intercambiabili.

#### Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

#### Verniciatura:

Termoverniciati blu, **a effetto martellato.**

#### Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

### Descrizione tecnica

Apertura	125 mm
Peso	4,5 kg
Direzione apertura	Apertura anteriore
Materiale	Acciaio forgiato a stampo

## Scheda tecnica

Profondità di serraggio	50 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	16 - 30 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Serie	Heuer Front
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

### **Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/967350-100>