

**Morsa parallela, Larghezza ganasce: 140mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	967420 140
GTIN	4045197694379
Classe articolo	92H

Descrizione**Esecuzione:****Interamente in acciaio. Apertura anteriore.**

Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.

Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità. Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.

Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.

Con ganasce scanalate e temprate (non intercambiabili).

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967540.

Descrizione tecnica

Peso	16 kg
Apertura	180 mm
Materiale	Acciaio forgiato a stampo
Profondità di serraggio	90 mm
Direzione apertura	Apertura anteriore

Le ganasce stringitubo serrano i tubi con Ø esterno	20 - 80 mm
Larghezza ganasce	140 mm
Ganasce intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Morsa parallela

Accessori

Piastra base per morsa	967330
Dispositivo di regolazione dell'altezza per morse n. art. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Per morsa di Dim. 140	967540 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 140 mm	967722 140
Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 140 mm	967711 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 140 mm	967724 140
Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 140 mm	967723 140
Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250	967328 300X250