

**Garant****Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967000, Per morsa di Dim.: 125**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	967500 125
GTIN	4045197694430
Classe articolo	91J

## Descrizione

### Esecuzione:

Struttura del **pezzo fucinato** / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide di precisione grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Una molla a gas incorporata con regolazione verticale garantisce la compensazione del peso nel regolare l'altezza della morsa. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante **leva di serraggio**.

### Vantaggi:

La morsa da banco può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell'altezza **senza piastra girevole** per portare un pezzo nella posizione di lavoro più adeguata. I movimenti in altezza e orientamento sono eseguiti in rispetto della norma DIN 31001 Parte 1 che prevede una distanza di sicurezza di 25 mm.

### Uso:

Per l'adattamento preciso della morsa da banco all'altezza di lavoro ideale (particolarmente importante nelle officine per apprendisti e in quelle scolastiche).

### Per :

Morse parallele **GARANT n. art. 967000**.

### Fornitura:

Incluse tutte le viti di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

**Verniciatura:**

Grigio argento.

**Nota:**

Dispositivo di regolazione dell'altezza anche per morse da banco GARANT L e morse da banco LEINEN originali (non LEINEN-JUNIOR n. art. 967060).

Campo di regolazione dell'altezza: 242 mm

Regolabile sul piano del banco da lavoro: 93 - 335 mm

Peso: 12,9 kg

---

**Descrizione tecnica**

Peso	12,9 kg
Regolabile sul piano del banco da lavoro	93 - 335 mm
Campo di regolazione dell'altezza	242 mm
Per morsa di Dim.	125
Tipo di prodotto	Dispositivo di regolazione dell'altezza