

**Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm, larghezza 1000 mm, Profondità: 600mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 990610 600    |
| GTIN            | 4004514249241 |
| Classe articolo | 96P           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

**Fornitura:**

Incluse cad. 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali e 2 guide laterali.

**Descrizione tecnica**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Larghezza  | 1000 mm                            |
| Profondità   | 600 mm                             |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano con sponda di contenimento |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano fessurato                  |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano fissato                    |
| Campo d'impiego  | Scaffalature con ripiani obliqui   |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg                             |
| Spessore ripiano   | 25 mm                              |
| Materiale  | zincato                            |
| Attributo del nome del prodotto  | larghezza 1000 mm                  |
| Tipo di prodotto   | Ripiano                            |

