

**Armadio di sicurezza Q-Pegasus modello 90, Larghezza: 900mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981015 900 |
| GTIN | 2050001709738 |
| Classe articolo | 96G |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con bloccaporta integrato (aprendo l'anta, la stessa rimane aperta), corpo interno con superficie chimicamente resistente.

- **Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.**
- **Vasci di raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).**
- **Con scarico dell'aria (NW 75).**
- **Incluso bloccaporta.**
- **Chiusura con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Con 4 dispositivi di aggiustaggio per la compensazione di irregolarità del pavimento.**

Con **AGT** (meccanismo porte ad accoppiamento asincrono), **TSA** (dispositivo automatico di chiusura delle porte) con segnale di allarme ottico e acustico di chiusura porte automatica. A 2 sportelli

Uso:

Stoccaggio a norma di sostanze pericolose infiammabili nei posti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vasca di raccolta a terra, rivestimento in plastica, zoccolo, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell'armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in **blu elettrico RAL 5005**.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero ripiani | 3 |
| Numero vaschette di raccolta a terra | 1 |
| Altezza utile | 1647 mm |
| Volume vaschetta di raccolta a terra | 23 l |
| Portata ripiano | 75 kg |
| Peso | 368 kg |
| Profondità | 615 mm |
| Larghezza | 893 mm |
| Numero inserti in lamiera forata | 1 |
| Profondità utile | 522 mm |
| Larghezza utile | 750 mm |
| Altezza | 1953 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 32 mm |
| Gamma colori | corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 |
| Resistenza agli incendi | 90 min |
| Tipo di prodotto | Armadio di sicurezza |