

**Armadio di sicurezza S-Classic modello 90, Larghezza: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981025 600
GTIN	2050001769237
Classe articolo	96G

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con bloccaporta integrato (aprendo l'anta, la stessa rimane aperta), corpo interno con superficie chimicamente resistente.

- **Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.**
- **Vasca di raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).**
- **Con scarico dell'aria (NW 75).**
- **Incluso bloccaporta.**
- **Chiusura con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Con 4 dispositivi di aggiustaggio per la compensazione di irregolarità del pavimento.**

A 1 sportelli

Uso:

Stoccaggio a norma di sostanze pericolose infiammabili nei posti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vasca di raccolta a terra, rivestimento in plastica, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell'armadio e sportelli a scelta grigio chiaro RAL7035 o giallo oro RAL1004
termoverniciato.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Descrizione tecnica

Numero ripiani	3
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Altezza	1968 mm
Portata ripiano	75 kg
Larghezza utile	450 mm
Numero inserti in lamiera forata	1
Larghezza	596 mm
Volume vaschetta di raccolta a terra	22 l
Peso	278 kg
Altezza utile	1742 mm
Profondità	616 mm
Profondità utile	524 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza