

## Vasca di raccolta per fusti da 60 l zincato con griglia in metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 4X60



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981210 4X60
GTIN	4052462036185
Classe articolo	96U

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con rete metallica zincata. Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

#### Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

### Descrizione tecnica

Capacità di raccolta	61 l
Numero fusti	4
Peso	49 kg

Larghezza	900 mm
Capacità di magazzino fusti 60 litri	4
Contenuto fusto	60 l
Profondità	800 mm
Altezza	220 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta