

**Cassetta di trasporto impilabile verniciato, Modello: 2Z****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963385 2Z
GTIN	4052939487236
Classe articolo	96H

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.
Elevata portata di impilaggio.
Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.
Verniciatura grigio-blu.
Altezza: 300 mm
Larghezza: 321 mm
Profondità: 477 mm
Dimensione nominale largh.: 300 mm
Dimensione nominale prof.: 450 mm

Descrizione tecnica

Capacità	38,4 l
Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Larghezza	321 mm
Altezza	300 mm
Modello	2Z

Materiale	Lamiera di acciaio
Colore	verniciato grigio-blu
Carico di impilaggio	1200 kg
Profondità	477 mm
Portata	150 kg
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Dimensione nominale largh.	300 mm
Dimensione nominale prof.	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile