



## Contenitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Dimensione nominale prof.xlargh.: 1000X800 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963521 1000X800
GTIN	4052939502489
Classe articolo	96I

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera. Portata elevata grazie alle pareti profilate e al profilo angolare. Piedini rinforzati. Orecchie di impilaggio e di presa robuste, con occhielli per sollevamento. Altezza piedini 105 mm.

Pareti fisse.

#### Verniciatura:

Verde reseda RAL 6011.

Altezza: 670 mm

Larghezza: 850 mm

Profondità: 1050 mm

Altezza di riempimento: 500 mm

Larghezza di inserimento: 800 mm

Profondità di inserimento: 700 mm

### Descrizione tecnica

con sedi forche	no
possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no

idoneo al trasporto con gru	sì
Altezza forche abbassate	105 mm
Esecuzione parete	parete fissa
Materiale	Lamiera di acciaio
Profondità di inserimento	700 mm
Peso	60 kg
Portata	1500 kg
Colore	verde reseda RAL 6011
Altezza di riempimento	500 mm
Larghezza	850 mm
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Altezza	670 mm
impilabile	no
Profondità	1050 mm
Larghezza di inserimento	800 mm
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Portata di impilaggio	7500 kg
Dimensione nominale largh.	800 mm
Dimensione nominale prof.	1000 mm
Denominazione originale prodotto	Cassetta per trasporto impilabile E
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile