

**Garant****Ganascia riportata Gripp, monopezzo, Per modello: 125GS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361123 125GS
GTIN	4045197985941
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Stadio di serraggio con altezza di 5 mm e superficie d'appoggio di 3 mm.

**Uso:**

Ideale per truciatura pesante.

**Per:**

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Nota:**

Modello GS con stadio di presa e stadio di serraggio liscio

**Descrizione tecnica**

Per codice a colori	Xpent1-2
Lunghezza $l_1$	3 mm
Lunghezza ganasce $l$	68,5 mm
Lunghezza $l_2$	3 mm
Larghezza ganasce $b$	125 mm
Altezza $h_1$	5 mm

Altezza ganasce h	45 mm
Altezza h <sub>2</sub>	5 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite