

 SCHAFFER**Cassetta di trasporto impilabile verniciato, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963385 4
GTIN	4052939495828
Classe articolo	96H

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Verniciatura grigio-blu.

Altezza: 130 mm

Larghezza: 150 mm

Profondità: 212 mm

Dimensione nominale largh.: 140 mm

Dimensione nominale prof.: 200 mm

Descrizione tecnica

Carico di impilaggio	120 kg
Capacità	3,2 l
Larghezza	150 mm
Colore	verniciato grigio-blu
Materiale	Lamiera di acciaio

Portata	8 kg
Altezza	130 mm
Profondità	212 mm
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Modello	4
Dimensione nominale largh.	140 mm
Dimensione nominale prof.	200 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile