

Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincata con griglia in metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l) / Modello: 2X200



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981275 2X200 |
| GTIN | 4052462020870 |
| Classe articolo | 96U |

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.

Con griglia metallica zincata.

Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Capacità di magazzino fusti 200 litri | 2 |
| Profondità | 800 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Altezza | 360 mm |
| Contenuto fusto | 200 l |
| Peso | 73 kg |
| Larghezza | 1200 mm |
| Capacità di raccolta | 215 l |
| Numero fusti | 2 |
| Carico sulla superficie | 1000 kg/m ² |
| Spessore del materiale | 3 mm |
| Materiale | zincato |
| Custodia | È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente |
| Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 |
| Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |