

## Vasca di raccolta per fusti da 200 l verniciata, mobile, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 1X200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Classe articolo	96U

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (Ø 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. **Con dispositivo di tenuta con cinghia.**

Esec. verniciata.

#### Uso:

Per il trasporto sicuro all'interno dell'azienda di fusti da 200 l. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1-3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1-4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Verniciatura:

**Di serie in blu luce RAL 5012.**

#### Nota:

Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 l vedi n. art. da 981480 a 981485.

Custodia: È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Capacità di raccolta: 203 l

Altezza appoggio: 610 mm

Larghezza: 800 mm  
 Profondità: 800 mm  
 Capacità di magazzino fusti 200 litri: 1  
 Carico sulla superficie: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Descrizione tecnica

Profondità	800 mm
Dispositivo di tenuta con cinghia	1× per 1 fusto
Peso	71 kg
Contenuto fusto	200 l
Capacità di magazzino fusti 200 litri	1
Numero fusti	1
Capacità di raccolta	203 l
Larghezza	800 mm
Altezza appoggio	610 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta