

Ansell**Paio di guanti protettivi contro il calore ActivArmr® 42-474, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094620 10
GTIN	10076490439115
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Crusader Flex® 42-474. Guanto protettivo contro il calore in poliestere estremamente resistente con fodera interna in tessuto non tessuto per l'assorbimento del sudore. **Presamigliore** sulle superfici sporche di olio grazie al rivestimento in nitrile. Lavabile in lavatrice. Manipolazioni di breve durata di oggetti caldi fino a **180 °C (resistenza al calore)**.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza alla perforazione	1
Sensibilità tattile	non disponibile
Presas se sporchi d'olio	buona
Materiale fodera	Tessuto
Traspirazione	moderata

Privi di DMF	no
Privo di siliconi	no
EN 388 resistenza all'abrasione	2
Protezione contro il freddo	non disponibile
Protezione contro il calore	Ottima
EN 388 resistenza al taglio	2
EN 388 resistenza allo strappo	4
Presa da bagnati	non disponibile
Materiale rivestimento	Nitrile
Indossabilità	buona
Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanti protettivi contro il calore
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Resistenza alle fiamme livello X
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Resistenza al calore fino a	250 °C
Materiale supporto	Poliestere non tessuto cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Colore	bianco
Materiale	Nitril
Utilizzo	riutilizzabile
Lunghezza	330 mm
Contenuto	12
Lavaggio	Colorati 40 °C
Campo di applicazione	Heavy Duty

Resistenza termica fino a	180 °C
Categoria di protezione antitaglio	B
Norma	EN 407
Peso	74,6 g
Tipo di prodotto	Guanti protettivi contro il calore