

Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincato con griglia di metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 2X200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

Altezza forche abbassate 100 mm per il trasporto con carrelli elevatori a forche. Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Peso	72 kg
Capacità di raccolta	215 l

Capacità di magazzino fusti 200 litri	2
Larghezza	1200 mm
Numero fusti	2
Contenuto fusto	200 l
Altezza	365 mm
Profondità	800 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta