

## Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri verniciata, Numero di IBC×IBC Contenuto (I): 1X1000



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Classe articolo	96U

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.  
Con griglia metallica zincata.

#### Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Verniciatura:

**Di serie in blu luce RAL 5012.**

### Descrizione tecnica

Capacità di raccolta	1000 l
Capacità di magazzino IBC/KTC	1

Profondità	1460 mm
Peso laccato	180 kg
Altezza	630 mm
Larghezza	1460 mm
Peso zincato	194 kg
Carico sulla superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta