

Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincata con griglia in metallo, Numero di fusti x contenuto fusti (l) / Modello: 1X200



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981275 1X200 |
| GTIN | 4052462020665 |
| Classe articolo | 96U |

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|--------|
| Contenuto fusto | 200 l |
| Altezza | 460 mm |
| Capacità di raccolta | 203 l |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numero fusti | 1 |
| Profondità | 800 mm |
| Peso | 60 kg |
| Larghezza | 800 mm |
| Capacità di magazzino fusti 200 litri | 1 |
| Carico sulla superficie | 1000 kg/m ² |
| Spessore del materiale | 3 mm |
| Materiale | zincato |
| Custodia | È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente |
| Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 |
| Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |