

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 469 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2438/1841mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990860 2438/1841
GTIN	4004514224682
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d'appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. **Carico ripiano** max.: fino a 720 kg; **carico modulo** max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm

Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All'occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l'un l'altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).**
- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Materiale piano di appoggio	Pannello truciolare
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari	4
Carico ripiano	610 kg
Scaffalatura	Elemento base
Altezza	2438 mm
Profondità ripiano	469 mm
Larghezza	1841 mm
Laghezza ripiano	1841 mm
Larghezza ripiano = Dimensione montaggio	1841 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Profondità	469 mm
Profondità degli scaffali	469 mm
Scaffale di larghezza	1841 mm
Altezza scaffale	2438 mm
Spessore inserti	16 mm
Regolazione dell'altezza con passo	38 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 469 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga