

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 621 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3048/1536mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990865 3048/1536 |
| GTIN | 4004514224811 |
| Classe articolo | 96P |

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d'appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. **Carico ripiano** max.: fino a 720 kg; **carico modulo** max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm

Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

- **Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All'occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l'un l'altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).**
- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Materiale piano di appoggio | Pannello truciolare |
| Montaggio a cura del cliente | sì |
| Scaffalatura | Elemento base |
| Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 4 |
| Carico ripiano | 640 kg |
| Altezza | 3048 mm |
| Larghezza ripiano = Dimensione montaggio | 1536 mm |
| Larghezza | 1536 mm |
| Larghezza ripiano | 1536 mm |
| Profondità ripiano | 621 mm |
| Profondità | 621 mm |
| Profondità degli scaffali | 621 mm |
| Scaffale di larghezza | 1536 mm |
| Altezza scaffale | 3048 mm |
| Spessore inserti | 16 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 38 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 621 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |