

Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/2500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990955 2000/2500
GTIN	4004514225870
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 – 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. **Carico ripiano** massimo 1.050 kg, **carico campata** massimo 3.500 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	2557 mm
Altezza	2000 mm
Materiale piano di appoggio	Pannello in acciaio
Profondità ripiano	600 mm
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari	3
Montaggio a cura del cliente	sì
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Larghezza ripiano	2500 mm
Larghezza	2557 mm
Carico ripiano	820 kg
Profondità	600 mm
Profondità degli scaffali	600 mm
Scaffale di larghezza	2500 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga