

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 1000 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/1785mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990970 2000/1785
GTIN	4004514225818
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 – 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. **Carico ripiano** massimo 1.050 kg, **carico campata** massimo 3.500 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**

· La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.

Descrizione tecnica

Carico ripiano	670 kg
Larghezza ripiano	1785 mm
Profondità ripiano	1000 mm
Materiale piano di appoggio	Pannello in acciaio
Scaffalatura	Elemento base
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari	3
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1899 mm
Altezza	2000 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Larghezza	1899 mm
Profondità	1000 mm
Profondità degli scaffali	1000 mm
Scaffale di larghezza	1785 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1000 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga